

Orbital Bürsten: oberflächenbehandlung aus Aluminium und dessen Legierungen
Die Bürsten führen eine kreisförmige Bewegung aus.
Hierbei wird die Aluminiumoberfläche kreisförmig gebürstet.



ORBITAL

Oberflächenbehandlungen bei Profilen und Kleinteilen aus Aluminium und dessen Legierungen

tecno alluminio

Hierbei wird die Aluminiumoberfläche kreisförmig gebürstet. Die Bürsten führen eine kreisförmige Bewegung aus. Je nach eingestellten Betriebsparametern erhält man verschiedene Oberflächenergebnisse.

Tecno Alluminio srl : Oberflächenbehandlungen bei Profilen und Kleinteilen aus Aluminium und dessen Legierungen

Seit 1974 beschäftigt sich Tecno Alluminio mit der ästhetischen und funktionalen Oberflächenbehandlung wie Anodisierung, Hochglanzschleifen und Pulverbeschichtung von Teilen aus Aluminium und dessen Legierungen. Das Unternehmen ist mit den mechanischen und chemischen Oberflächenbehandlungen in vielen verschiedenen Branchen tätig, wie etwa Badezimmerausstattung, Möbel, Beleuchtungstechnik, Automotive, Schiffbau, Eisenbahn, Bau, Maschinenbau, Mechanik, Kofferherstellung, Medizin / Krankenhaus, Orthopädie, Sportgeräte, Sport / Kunst, Optik, Industrie und bei allen Anwendungen, wo Zubehörteile und Profile aus Aluminium und dessen Legierungen vor Korrosion und Abnutzung geschützt und / oder verziert werden müssen.



ORBITAL

Glänzende oxidationsfarben für Außenanwendung

(auch matt erhältlich)

Die Farbangaben sind lediglich richtungsweisend.

Um die genaue Farbgebung zu erfahren, empfehlen wir Ihnen eine Probe zu beantragen.



Gold 02 hell
BRILL



Gold 03 mittel
BRILL



Gold 04 dunkel
BRILL



Gold 02 hell
MATT



Gold 03 mittel
MATT




Gold 04 dunkel
MATT



Bernstein 30 hell
BRILL



Bernstein 34 mittel
BRILL




Bernstein 36 dunkel
BRILL



Bernstein 30 hell
MATT



Bernstein 34 mittel
MATT



Bernstein 36 dunkel
MATT



Edelstahl 19 hell*
BRILL



Edelstahl 20 mittel*
BRILL



Edelstahl 21 dunkel*
BRILL



Edelstahl 19 hell*
MATT



Edelstahl 20 mittel*
MATT



Edelstahl 21 dunkel*
MATT




Titan 64 hell
BRILL




Titan 65 mittel
BRILL




Titan 66 dunkel
BRILL



Titan 64 hell
MATT



Titan 65 mittel
MATT



Titan 66 dunkel
MATT

*nicht für Außenanwendung.



ORBITAL

Glänzende oxidationsfarben für Außenanwendung

(auch matt erhältlich)

Die Farbangaben sind lediglich richtungsweisend.

Um die genaue Farbgebung zu erfahren, empfehlen wir Ihnen eine Probe zu beantragen.



Hellblau 58 hell
BRILL



Blau 60 dunkel
BRILL



Silber 01
BRILL




Hellblau 58 hell
MATT



Blau 60 dunkel
MATT



Silber 01
MATT




Schwarz 70
BRILL



Kupfer 40 hell*
BRILL



Orange 55 hell*
BRILL



Schwarz 70
MATT



Kupfer 40 hell*
MATT



Orange 55 hell*
MATT



Rot 50 hell*
BRILL



Rot 50 hell*
MATT

*nicht für Außenanwendung.

Nach der Oxidation stehen eine Serie von Farben zur Verfügung. Die den Endarbeiten zugeordneten Farben bieten eine Vielzahl an kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten. Die Schicht der anodischen Oxidation wird je nach Qualitätsanforderungen und Verwendung des Auftraggebers angepasst. Es können Oxidationsschichten zwischen 5 und 20 Mikron realisiert werden. Dies hängt davon ab, ob die Teile im Außen- oder Innenbereich verwendet werden.

Die Oxidation erfolgt über drei galvanischen Wannen: die Maximallänge von anodisierbaren Teilen beträgt 3800 mm.

Tecno Alluminio srl

Località Costeggiola 6 - 37030 Cazzano di Tramigna (Verona) - Italien

Telefon +39 045 7820552 - FAX +39 045 7820777

www.tecno-alluminio.it - info@tecno-alluminio.it

